



US-530 ASPIRADOR DE GASES DE ESCAPE

EMBALAJE DE LA MÁQUINA

La máquina se entrega en su embalaje: original

Dimensiones del embalaje: 176X42X42 cm

Abrir la caja por la parte superior, extraer la máquina, conservar la caja, puede ser necesario para futuros transportes.

A su llegada es necesario comprobar el estado de la mercancía, así como comprobar el estado del embalaje para evitar posibles daños causados por el transporte.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este equipo está diseñado para la ventilación de los gases de escape de automóviles. Los gases de escape se descargan a través de las dos mangueras, resistentes al calor 180º máx.. Dichos gases son expulsados sin entrar en contacto con el motor o algún componente eléctrico del aparato, evitando así cualquier riesgo de explosión debido a la acumulación accidental de combustible o gas no quemado. El uso incorrecto puede causar accidentes.

NO APTO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE PASRTICULAS, YA QUE LA SALIDA DE GASES PUEDE ALCANZAR LOS 600º C.

ESPECIFICACIONES

Medidas 35 X 156 X 156 cm

Peso 30,5 Kg

Suministro eléctrico 130V

Potencia 0.50 Hp

Nivel acústico 73 dB

Temperatura mínima de trabajo -5"

PREPARACION DE LA MAQUINA

Ajustar las boquillas de aspiración lo más cerca posible de el tubo de escape.

Poner en marcha y a continuación encender el motor del vehículo.

ATENCIÓN.- No aspirar bolsas de plástico o papel ya que puede obstruir aparato e impedir la correcta aspiración de los gases.

NORMAS GENERALES

- Mantenga a los niños y al personal no autorizado, alejado durante su uso
- No colocar objetos sobre la máquina.
- La temperatura de trabajo debe estar entre: -5º y 45º
- La humedad máxima a la que debe trabajar es del 95 %
- No usar esta unidad para aspirar gases inflamables.
- No usar ácidos que puedan dañar al aspirador ni al usuario.
- No golpear contra ningún objeto que pueda producir daños.

Desconectar la corriente del aspirador antes de cualquier operación de limpieza. Este aspirador no requiere ningún mantenimiento especial, únicamente limpieza. Se aconseja la limpieza con un paño con alcohol o agua.



Atención al cliente:



rogen@rogen.org



+34 854 565 801

